

## Arrêt mécanique pour ferme porte à bras à coulisse.

### Gamme


TS 5000  
TS 3000  
TS 4000G  
TS 2000G

### Descriptif technique

Arrêt réglable entre 150° et 80°.

Force de maintien de l'arrêt réglable par lame crocodile inox en fonction de la largeur, du poids et de l'environnement du vantail.

Dimension maximum par vantaux 1400mm 250Kg.



### **Bras à coulisse avec arrêt mécanique**

Faire coulisser le rail sur le galet du bras ① de telle façon à ce que la clavette d'encliquetage ② d'unité d'arrêt se trouve côté paumelle. Plaquer la glissière contre l'ouvrant et visser à fond sur les embouts.

Ouvrir la porte à l'angle d'arrêt désiré (entre 80° et 150°) et faire coulisser l'unité d'arrêt contre le galet. Serrer à fond la vis de blocage ③.

Par pression de déplacement de la calle entretoise ④ on peut modifier la dureté de maintien de l'arrêt.