

Les raccords à sertir métalliques MultiSkin pour tubes multicouche.

- Une gamme de raccords métalliques de 16 à 75 mm.
- Les raccords à sertir MultiSkin sont compatibles avec les profils de sertissage TH, H et U.
- Vérification immédiate du sertissage avec la bague Visu-Control.
- Faible perte de charge des raccords.

Le système Comap MultiSkin pour tubes multicouche combine tous avantages des tubes plastiques et métalliques. Un tube léger et flexible avec une résistance importante à la dilatation (couche interne d'aluminium). Un raccord métallique en laiton de haute qualité, rapide à installer et fiable.

Les raccords à sertir sont fournis avec des joints toriques en EPDM et présentent la fonction "non étanche si non sertir".



Avantages

Performances

- La solution de sertissage permet de connecter un raccord en sept secondes et évite les risques liés à la soudure.
- Raccords à sertir compatibles avec les profils TH, H et U, avec les principales marques d'outils.
- Hydraulique améliorée avec une réduction des pertes de charge (de 17 % en moyenne par rapport à notre ancienne gamme).

Sécurité


- Bague Visu-Control® détachable, permettant le contrôle visuel et tactile du sertissage.
- La technologie "non étanche si non sertir" : si non sertir, le raccord laisse passer l'eau lors de l'essai sous pression.
- Bouchon de protection pour empêcher la pénétration des impuretés.

Caractéristiques techniques


Les raccords à sertir MultiSkin sont conçus pour les applications suivantes :

- Eau sanitaire : +5 °C à +95 °C (température de service) et 10 bar (pression de service maximale).
- Chauffage et refroidissement : -10 °C à +95 °C (température de service) et 10 bar (pression de service maximale).
- Eaux pluviales : -10 °C à +95 °C (température de service) et 10 bar (pression de service maximale).

Description	Té femelle à visser 32x3 - 3/4" - 32x3
Code	7130GW323432
Modèle	<u>7130GW - Té femelle à visser</u>
Dimensions	32 x 3 - $\frac{3}{4}$ " - 32 x 3


Dimensions Té femelle à visser - 7130GW

Type	Dimensions											
	d1 [mm]	d2 ["]	d3 [mm]	D1 [mm]	D3 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	z3 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	l3 [mm]	slw2 [mm]
Té femelle à visser 16x2 - 1/2" - 16x2	16	G $\frac{1}{2}$ "	16	23	23	24	20	24	48	34	48	17
Té femelle à visser 20x2 - 1/2" - 20x2	20	G $\frac{1}{2}$ "	20	27	27	24	20	24	50	34	48	17
Té femelle à visser 20x2 - 3/4" - 20x2	20	G $\frac{3}{4}$ "	20	27	27	31	27	31	55	42	55	18
Té femelle à visser 26x3 - 1/2" - 26x3	26	G $\frac{1}{2}$ "	26	33	33	31	32	31	56	49	56	18
Té femelle à visser 26x3 - 3/4" - 26x3	26	G $\frac{3}{4}$ "	26	33	33	31	27	31	56	42	56	18
Té femelle à visser 32x3 - 1/2" - 32x3	32	G $\frac{1}{2}$ "	32	39	39	32	27	32	60	40	60	25
Té femelle à visser 32x3 - 3/4" - 32x3	32	G $\frac{3}{4}$ "	32	39	39	32	29	32	60	44	60	25
Té femelle à visser 26x3 - 1" - 26x3	26	G1"	26	33	33	31	31	31	56	49	56	25
Té femelle à visser 32x3 - 1 1/4" - 32x3	32	G1 $\frac{1}{4}$ "	32	39	39	37	36	37	65	56	65	25
Té femelle à visser 40x3,5 - 3/4" - 40x3,5	40	G $\frac{3}{4}$ "	40	47	47	32	34	32	71	51	71	30
Té femelle à visser 40x3,5 - 1" - 40x3,5	40	G1"	40	47	47	32	29	32	71	44	71	30
Té femelle à visser 40x3,5 - 1 1/4" - 40x3,5	40	G1 $\frac{1}{4}$ "	40	47	47	33	56	33	72	56	72	30
Té femelle à visser 50x4 - 1" - 50x4	50	G1"	50	57	57	37	34	37	78	53	78	38
Té femelle à visser 63x4,5 - 3/4" - 63x4,5	63	G $\frac{3}{4}$ "	63	71	71	47	46	47	108	58	108	51
Té femelle à visser 63x4,5 - 2" - 63x4,5	63	G2"	63	71	71	47	50	47	108	75	108	52
Té femelle à visser 50x4 - 3/4" - 50x4	50	G $\frac{3}{4}$ "	50	57	57	37	38	37	78	53	78	38
Té femelle à visser 32x3 - 1" - 32x3	32	G1"	32	39	39	37	34	37	65	51	65	25

**Classification données générales**

Artikelnummer 7130GW323432

Trouvez de plus amples informations en ligne:

[Installation et mode d'emploi](#)

[ACS certificate](#)

[DVGW certificate](#)

[DVGW certificate of conformity](#)

[KIWA certificate](#)

[NF certificate](#)

[WRAS certificate](#)

[PZH certificate](#)

[PZH certificate MultiSkin2](#)

[PZH certificate MultiSkin4](#)

[MultiSkin ÉMI certificate HUN](#)

[Certificate MultiSkin RUS](#)

[MultiSkin Drinking water certificate HUN](#)

[KIWA K90957-08 MultiSkin 4 Piping System](#)

[KOMO K90961-07 certificate MultiSkin 4 Piping System](#)

[KIWAK110283-01 MultiSkin 4 Piping System](#)

[KOMO K110284-01 certificate MultiSkin 4 Piping System](#)

[7130GW DWG](#)

[7130GW DWG](#)

[7130GW STEP](#)

[MultiSkin Multicouche leaflet](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
E fr.info@aalberts-hfc.com
I comap.aalberts-hfc.com/fr